

Mahr**Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,005 mm., Mittausalue: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434022 12,5
GTIN	4059192014315
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen mittakello ja erittäin suuri (12 mm), kontrastivahva LCD-näyttö. Referenssijärjestelmän ansiosta päällekytkennän jälkeen heti mittausvalmis. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Toiminto:

Näytön nollaus missä tahansa asennossa, preset (mittauksen esiasetus), mittaussuunnan vaihto, automaattisammutus (valinnainen). Lock-toiminto: Näppäinlukko tahatonta käyttöä vastaan. IP52: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojaattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915. Datakaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Kotelon Ø	60 mm
Rungon paksuus	28 mm
Kalibrointi	C1
Mittausalue	12,5 mm
Mittausvoima	0,5 – 1 N
Lukema valittavissa	0,0001 tuuma
Lukema valittavissa	0,005 mm
IP-suojaluokka	IP 52
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,015 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Lankanostin Pituus 500 mm	434930 500
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100

Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Kääntyvä mittauskärki	434912
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Lankanostin Pituus 140 mm	434930 140
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16