

Mitutoyo

Digitaalinen mittakello IP66, Mittausalue: 5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434410 5
GTIN	4946368554242
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Käytännöllinen, monipuolinen ja kestävä digitaalinen mittakello integroidulla toleranssinäytöllä (mittausarvolla tai ilman). Sopii ohuen muotoilun ansiosta erityisen hyvin kohteisiin, joissa tilaa on vähän. Näyttöä voidaan kääntää kummaltakin puolelta 180°. **Oikosulkemalla Digimatic-johtimet 1 ja 6 voidaan valita yksi tai useampi mittakello nolata tai näyttöön voidaan kutsua esiasetusarvo.** Lukema ylhäältä.

Toiminto:

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498428, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Leveys	35 mm
Mittausvoima	2,0 N

Kalibrointi	C1
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Pituus	116,5 mm
Syvyys	44,3 mm
Mittausalue	5 mm
IP-suojaluokka	IP 66
Valinnainen lukema	0,01 / 0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,003 mm
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498428 USB2
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40

Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	498428 D2
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	498428 D1
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30

Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Kääntyvä mittauskärki	434912
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16

Kovametallianturi Tyyppi 18/5

434910 18/5

Kovametallianturi Tyyppi 14

434910 14