



Kosketukseton jännitteenkoetin



Tilaustiedot

Tilausnumero	473010
GTIN	4045197554239
Tuoteluokka	42I

Kuvaus

Malli:

Kompakti, kaksikomponenttinen muovirunko ja integroitu LED-taskulamppu. Kärjessä optinen jännitteen ilmaisun värin vaihtumisella (vihreästä punaiseksi), lisäksi akustinen signaali. Helppo kuljettaa, sopii jokaiseen laukkuun.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien $\varnothing > 1$ mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Jännitteisten johtimien havaitseminen ilman koskettamista, esim. johdot, pistorasiat, liitännät jne.

Standardi:

IEC/EN 61010-1.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa nro 081551, koko LR3.

Tekninen kuvaus

Näyttöalue AC	50 - 1000 V
IP-suojausluokka	IP 40
Ylijänniteluokka	CAT IV / 1 000 V
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Tarvikkeet

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3