



Tarkkuus-sisämittaustaite terästä, ilman mittakelloa SU, Mittausalue: 160-290mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435040 160-290
GTIN	2050001047984
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskitysliippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaustaite, kiinteät mittauskärjet **terästä**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaustaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
----------------------------------	--------

Mittauspäiden lkm	7
Mittauskiekkojen lkm	4
Mittaussyvyys	230 mm
Mittausalue	160 - 290 mm
Keskiöintilautasen leveys	120 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 800 mm	023210 800
---	------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1500 mm	435142 1500
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1000 mm	435142 1000
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 750 mm	435142 750
Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet1 kpl Tyyppi 90-300	439914 90-300
Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm	434322 12,5
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 500 mm	435142 500
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 2000 mm	435142 2000
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 250 mm	435142 250
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 200 mm	484030 200
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extrames Tyyppi 2001	434670 2001
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5