

BENNING**Mittajohdot, Mittauskärjen Ø: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473308 4
GTIN	4014651441453
Tuoteluokka	47A

Kuvas**Malli:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (suojakansi), CAT II 1000 V (ilman suojakantta).

Mittausjohdot, 2-os., punainen / musta, mittausjohdon Ø = 4 mm.

Mittasterien pituus 18 mm.

Standardi:**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).****Sopii:**

Yleismittarit nro 473300; 473305 ja nro 473320 koko 960 ja eristysvastusmittarit nro 473420.

Tekninen kuvaus

Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (suojakansi), CAT II 1000 V (ilman suojakantta)
Mittauskärjen Ø	4 mm
mittausjohtimen Ø	4 mm
Kaapelin pituus	1,4 m

Tuotetyyppi

Mittajohdin