

Mitutoyo

Digitaalinen mittakello IP66, Mittausalue: 12,5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 434410 12,5 |
| GTIN | 4946368554204 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus

Malli:

Käytännöllinen, monipuolinen ja kestävä digitaalinen mittakello integroidulla toleranssinäytöllä (mittausarvolla tai ilman). Sopii ohuen muotoilun ansiosta erityisen hyvin kohteisiin, joissa tilaa on vähän. Näyttöä voidaan kääntää kummaltakin puolelta 180°. **Oikosulkemalla Digimatic-johtimet 1 ja 6 voidaan valita yksi tai useampi mittakello nolata tai näyttöön voidaan kutsua esiasetusarvo.** Lukema edestä.

Toiminto:

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498428, erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|--------|
| Pituus | 142 mm |
| Kiinnitysvarren Ø h6 | 8 mm |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Mittausvoima | 2,5 N |
| Mittausalue | 12,5 mm |
| Kalibrointi | C1 |
| Leveys | 35 mm |
| Syvyys | 25 mm |
| IP-suojaluokka | IP 66 |
| Valinnainen lukema | 0,01 / 0,001 mm |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,003 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Liitäntä | USB-liitäntä |
| Liitäntä | Digimatic-liitäntä |
| Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Tuotetyyppi | mittakello |

Palvelut

| | |
|---|-------------|
| DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm | 023010 12,5 |
| KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm | 023000 12,5 |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Teräsanturi Tyyppi 18/5 | 434900 18/5 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm | 434920 80 |
| Kovametallianturi Tyyppi 14 | 434910 14 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm | 434920 30 |

| | |
|---|--------------|
| Kovametallianturi Tyyppi 18/5 | 434910 18/5 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm | 434920 50 |
| Teräsanturi Tyyppi 11 | 434900 11 |
| Teräsanturi Tyyppi 15 | 434900 15 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/2 | 434900 18/2 |
| Liitántäkaapeli Tyyppi USB2 | 498428 USB2 |
| Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm | 434917 50 |
| Kovametallianturi Tyyppi 10 | 434910 10 |
| Teräsanturi Tyyppi 10 | 434900 10 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm | 434920 90 |
| Teräsanturi Tyyppi 11/25 | 434900 11/25 |
| Teräsanturi Tyyppi 16 | 434900 16 |
| Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm | 434918 25 |
| Teräsanturi Tyyppi 13 | 434900 13 |
| Liitántäkaapeli Tyyppi D1 | 498428 D1 |
| Teräsanturi Tyyppi 28 | 434900 28 |
| Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm | 434918 50 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/3 | 434900 18/3 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/1 | 434910 18/1 |
| Teräsanturi Tyyppi 11/20 | 434900 11/20 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/3 | 434910 18/3 |
| Teräsanturi Tyyppi 14 | 434900 14 |
| Rubiinianturi Tyyppi 2 | 434915 2 |
| Teräsanturi Tyyppi 11/30 | 434900 11/30 |
| Teräsanturi Tyyppi 12 | 434900 12 |
| Teräsanturi Tyyppi 30/10 | 434900 30/10 |
| Teräsanturi Tyyppi 11/35 | 434900 11/35 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/6 | 434910 18/6 |
| Teräsanturi Tyyppi 29/10 | 434900 29/10 |

| | |
|---|--------------|
| Teräsanturi Tyyppi 11/15 | 434900 11/15 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm | 434920 10 |
| Teräsanturi Tyyppi 29/20 | 434900 29/20 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/6 | 434900 18/6 |
| Teräsanturi Tyyppi 14/15 | 434900 14/15 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/1 | 434900 18/1 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm | 434920 40 |
| Teräsanturi Tyyppi 14/20 | 434900 14/20 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/4 | 434900 18/4 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/2 | 434910 18/2 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm | 434920 70 |
| Teräsanturi Tyyppi 20 | 434900 20 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm | 434920 20 |
| Kääntyvä mittauskärki | 434912 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm | 434920 15 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm | 434920 60 |
| Kovametallianturi Tyyppi 11 | 434910 11 |
| Kovametallianturi Tyyppi 17 | 434910 17 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357 | 081560 357 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/4 | 434910 18/4 |
| Teräsanturi Tyyppi 14/30 | 434900 14/30 |
| Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm | 434917 25 |
| Teräsanturi Tyyppi 2 | 434900 2 |
| Teräsanturi Tyyppi 17 | 434900 17 |
| Teräsanturi Tyyppi 14/40 | 434900 14/40 |
| Kovametallianturi Tyyppi 16 | 434910 16 |
| Teräsanturi Tyyppi 24 | 434900 24 |
| Liitäntäkaapeli Tyyppi D2 | 498428 D2 |
| Teräsanturi Tyyppi 39 | 434900 39 |

| | |
|--|------------|
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm | 434920 100 |
| Kovametallianturi Tyyppi 2 | 434910 2 |