

**Mitutoyo****Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434090 25
GTIN	4946368131276
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:**

Digitaalimittakello, nollapistenäyttö jokaisessa pisteessä. Kestävä metallikuori, tarkkaan laakeroitu mittauskärki. 20000 h yhtäjaksoinen käynti yhdellä paristolla.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080, vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	38 mm
Syvyys	23 mm
Mittausvoima	≤ 1,8 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Kalibrointi	C1
Pituus	208 mm

Mittausalue	25 mm
Kiinnitysvarren pituus	40 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,02 mm
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30

## Tarvikkeet

Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Kääntyvä mittauskärki	434912
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppe 13	434900 13
Rubiinianturi Tyyppe 2	434915 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppe 11/25	434900 11/25
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Liitäntäkaapeli Tyyppe USB2	497080 USB2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppe	498975
Kovametallianturi Tyyppe 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppe 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppe 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppe 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppe 14/30	434900 14/30
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppe D2	497100 D2
Kovametallianturi Tyyppe 18/2	434910 18/2
Kovametallianturi Tyyppe 18/3	434910 18/3
Kovametallianturi Tyyppe 11	434910 11
Lähetin Tyyppe S1	498966 S1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Liitäntäkaapeli Tyyppe D1	497080 D1
Teräsanturi Tyyppe 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppe 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppe 11/35	434900 11/35
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppe USB2	497100 USB2
Teräsanturi Tyyppe 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppe 39	434900 39
Kovametallianturi Tyyppe 18/5	434910 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20

Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28