



Tarkkuus-sisämittaustaite terästä, ilman mittakelloa SU, Mittausalue: 280-510mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435040 280-510
GTIN	2050001039972
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskitysliippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaustaite, kiinteät mittauskärjet **terästä**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaustaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittauspäiden lkm	7
-------------------	---

Mittauskiekkojen lkm	4
Mittaussyvyys	400 mm
Mittausalue	280 - 510 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	1,5 µm
Keskiöintilautasen leveys	156 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 800 mm	023210 800
---	------------

Tarvikkeet

Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1500 mm	435142 1500
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 250 mm	435142 250
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1000 mm	435142 1000
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 500 mm	435142 500
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm	434322 12,5
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 750 mm	435142 750
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 290 mm	484030 290

Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 250/10 μm	434674 250/10
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 2000 mm	435142 2000