

 Mahr

Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434310 50
GTIN	4059192014414
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Absoluuttinen toiminto:

Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren \varnothing h6	8 mm
Mittausvoima	1,25–2,70 N
Kalibrointi	C1
Rungon paksuus	35 mm
Kotelon \varnothing	58 mm
Mittausalue	50 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,02 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 50 mm	023000 50

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2

Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1

Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25