



Digitaalinen mittakello i-wi Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434318 25
GTIN	4059192014544
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Absoluuttinen toiminto:

Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

Rungon paksuus	35 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	0,65–1,15 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausalue	25 mm
Kotelon Ø	58 mm
Lukema valittavissa	0,0002 tuuma
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojaluokka	IP 42
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm

023010 100

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 /
0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm

023000 30

Tarvikkeet

Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK

498914 STICK

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450

081560 CR2450

Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK

498912 STICK

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi

498975