

ALLURIS

Tarkkuuskäsitakometri, Tyypin: CL



Tilaustiedot

Tilausnumero	471300 CL
GTIN	4260244680239
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskäsikierroslukumittari **tukevassa alumiinipainevalukuossa**. Suuri digitaalinen näyttö, helppo käyttää. Pituus- ja nopeusmittaukset esitetään valittavissa kansainvälisissä mittayksiköissä. **Kädessä pidettävä laserkierroslukumittari** kosketuksettomiin mittauksiin 4 metrin etäisyyteen saakka. Moni-impulssiadapterin (sisältyy toimitukseen) avulla käytettävissä **myös kosketusmittauksiin**.

Käyttö:

Kierrosluvun mitta: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mekaanisesti jopa 25000 min⁻¹).

Nopeus: 0,1–3810 m/min

Pituusmittaus: 0,0–99999 m

Laskenta: 0– 99999

Toimituksen sisältö:

Sis. 2 mittauskärkeä, 6 tuuman mittauspyörän, suppilon, jatkoakselin, käyttöohjeen, suojakotelon, 2 paristoa nro 081561, koko LR6. Lisäksi ruuvausadapteri ja heijastusmerkit.

Erikoistarvike:

Heijastinmerkit nro 471315.

Tekninen kuvaus

Mittausetäisyys (optisessa mittauksessa)	150–1500 , enintään 4000 mm
Sykäystä/kierros (kosketusmittaus)	8 (adapterilla)
Mittausaika	1 s

Mittauspyörän ympärysmitta	6 tuuma
virheraja	0,006 (\pm 0,5 merkkiä) %
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	I2
Tuotetyyppi	Käsitakometri

Palvelut

KalibrointiKierroslukumittari/stroboskooppi Tyyppi D	027900 D
DAkS-kalibrointiKierroslukumittari Tyyppi D	027910 D

Tarvikkeet

Heijastinmerkkisarja35 osaa	471315
-----------------------------	--------