

Mahr**Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434310 100
GTIN	4059192014421
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Absoluuttinen toiminto:

Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Rungon paksuus	35 mm
Mittausvoima	1,60–3,50 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Kotelon Ø	58 mm
Mittausalue	100 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,02 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023000 100

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E

Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Kääntyvä mittauskärki	434912
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15

Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2