

BENNING**Jännitteentarkistustaltta DUSPOL®, Laitetyyppi: ANALOG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Kaksinapainen jännitteentarkistin, VDE-merkitty. Iskunkestävä, pöly- ja suihkuvesisuojaattu kotelo, jossa kumipäällysteiset tarttumapinnat.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, **kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla)**. Hyväksytty jännitteen mittaukseen **laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V**. Soveltuu käytettäväksi sähkötekniikassa, teollisuudessa, kunnossapidossa, huoltotehtävissä (vian etsintä), aurinko- / tuulivoimalaitoksissa ja hybridiajoneuvotekniikassa. Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, **kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla)**. Hyväksytty jännitteen mittaukseen **laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V**. Sopii aurinkosähkö- ja tuulivoimaloihin ja hybridiajoneuvotekniikkaan.

Standardi:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Tekninen kuvaus

Napaisuudentarkistus	LED
Näyttö	uppokela (valaistu) / LED
Näyttöalue DC	12 - 1000 V
Valmistajamerkintä	ANALOG
Pyörimissuunnan tarkistus	LCD
Värinähälytys	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Näyttöalue AC	12 - 1000 V
Vaiheentarkistus	LCD
IP-suojaluokka	IP 65
Kalibrointi	I1
sähköeristys	VDE 1000 V
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S