

**Mitutoyo****Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5mm**

## Tilastiedot

Tilausnumero	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Tuoteluokka	44A

## Kuvaus

### Malli:

Tarkkuusmittausjärjestelmä lasisella mitta-asteikolla: Liikenopeus ei vaikuta mittaustulokseen ja mittaesarvo säilyy muistissa myös laitteen sulkemisen jälkeen. Pieni virrankulutus.

Toleranssivertailun graafinen näyttö. **Kertoimen syöttö mittaesarvoille mahdollista.**

### Kuvateksti:

**Näyttö kääntyy 330°**

### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080. Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

## Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	61 mm
Rungon paksuus	39 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausalue	12,5 mm

Mittausvoima	1,2 N
Kalibrointi	C1
virheraja	0,003 mm
Valinnainen lukema	0,01 / 0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434460-12,5>