

## ALLURIS

## Tarkkuuskäsitakometri, Tyyppi: C



## Tilaustiedot

Tilausnumero	471300 C
GTIN	4260244680222
Tuoteluokka	47F

## Kuvaus

## Malli:

Tarkkuuskäsikierroslukumittari **tukevassa alumiinipainevalukuossa**. Suuri digitaalinäyttö, helppo käyttää. Pituus- ja nopeusmittaukset esitetään valittavissa kansainvälisissä mittayksiköissä. Erittäin tarkka **kosketuskierroslukumittari** (60 sykäystä/kierros). Sopii erityisesti hitaiden kierroslukujen mittaamiseen.

## Käyttö:

**Kierrosluvun mittaus:** 0,1 – 99999 min<sup>-1</sup> (mekaanisesti jopa 25000 min<sup>-1</sup>).

**Nopeus:** 0,1–3810 m/min

**Pituusmittaus:** 0,0–99999 m

**Laskenta:** 0– 99999

## Toimituksen sisältö:

Sis. 2 mittauskärkeä, 6 tuuman mittauspyörän, suppilon, jatkoakselin, käyttöohjeen, suojakotelon, 2 paristoa nro 081561, koko LR6.

## Erikoistarvike:

Heijastinmerkit nro 471315.

## Tekninen kuvaus

Sykäystä/kierros (kosketusmittaus)	60
Mittausaika	1 s
Mittauspyörän ympärysmitta	6 tuuma

virheraja	0,006 ( $\pm$ 0,5 merkkiä) %
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	I2
Tuotetyyppi	Käsitakometri

### Palvelut

KalibrointiKierroslukumittari/stroboskooppi Tyyppi D	027900 D
--	----------

### Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Heijastinmerkkisarja35 osaa	471315