

**Yleismittari, Laitetyyppi: 9917****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473320 9917
GTIN	4045197554291
Tuoteluokka	42I

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikotelo kumisuojuksella. Suuri, helppolukuinen digitaalinäyttö, jossa kytkettävä taustavalaistus. Auto Ranging -mittauslaitteet. Kaikissa laitteissa takapuolella testikärkipidin yhden käden käyttöä varten, taitettava jalusta.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Digitaalinen huoltomittauslaite, jossa monipuoliset toiminnot.

Standardi:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot (koko 960 2 kpl, koko 9917 1 kpl), mittajohdot nro 473328 koko 2. Lämpötila-anturi, korkit ja kuljetuslaukku.

Tekninen kuvaus

Taajuus	0,001 Hz – 9,9 MHz
---------	--------------------

Näyttöalueen yläraja	4000
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Vaihtovirta AC	0,1 μ A – 10 A
Vaihtojännite AC	0,1 mV – 1000 V
Perustarkkuus	1,5 %
Tasavirta DC	0,1 μ A – 10 A
IP-suojausluokka	IP 67
Dioditestaus	kyllä
Vastus	0,1 Ω – 40 M Ω
Tasajännite DC	0,1 mV – 1000 V
akustinen johtavuustesti	kyllä
Mittautapa	RMS
Valmistajamerkintä	9917
Pitoarvopainike	kyllä
Taustavalaistu näyttö	kyllä
Lämpötila	-20 - 760 °C
Kapasitanssi	1 pF – 200 μ F
Automaattinen sammutus	kyllä
Kalibrointi	I3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081551 6LR61
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	Nro 081556, koko 6LR61
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3

Tarvikkeet

Mittajohdot Mittauskärjen Ø 2 mm

473328 2