

**TESA****Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434261 12,5
GTIN	7630041111187
Tuoteluokka	45A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen mittakello, jossa yhdistetty asteikko- ja merkinäyttö (merkkien korkeus 10 mm) sekä mekaaniset toleranssimerkit.

Toiminto:

Automaattisammutus, mittausarvojen näyttö, vaihdettava mittausuunta. Näppäimistölukitus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915. Datakaapeli nro 498950.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	≤ 2 N
Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	57 mm
Rungon paksuus	27 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm

Mittausalue	12,5 mm
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Lukema valittavissa	0,001 mm
virheraja	0,008 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 878
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434261-12,5>