

 Mahr

Digitaalinen mittakello i-wi Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434312 12,5
GTIN	4059192014438
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Absoluuttinen toiminto:

Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Integroitu radiojärjestelmä i-wi mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon jokaiselle tietokoneelle.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojuattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.
I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	58 mm
Rungon paksuus	35 mm
Mittausvoima	0,65–0,90 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausalue	12,5 mm
Kalibrointi	C1
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,02 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

023000 12,5

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm

023010 12,5

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498914 STICK
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Kääntyvä mittauskärki	434912
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20

Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498912 STICK
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100