

 Mahr**Digitaalinen mittakello i-wi Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434318 100
GTIN	4059192014568
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

**Absoluuttinen toiminto:**

Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

**Kerroin asetettavissa**, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

**Toiminto:**

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

## Tekninen kuvaus

Mittausalue	100 mm
Rungon paksuus	35 mm
Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	58 mm
Mittausvoima	1,60–3,50 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojaluokka	IP 42
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,008 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023000 100
---	------------

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm

023010 100

## Tarvikkeet

Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK

498912 STICK

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi

498975

Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK

498914 STICK

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450

081560 CR2450