

**BENNING****Jännitteentarkistustaltta DUSPOL<sup>®</sup>, Laitetyyppi: EXPERT****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Tuoteluokka	47A

**Kuvaus****Malli:**

**Kaksinapainen jännitteentarkistin, VDE-merkitty.** Iskunkestävä, pöly- ja suihkuvesisuojaattu kotelo, jossa kumipäällysteiset tarttumapinnat.

Jännitteen näyttö 50 voltista alkaen, myös tyhjille ja irrotetuille akuille.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, **kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla)**. Hyväksytty jännitteen mittaukseen **laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V**. Soveltuu käytettäväksi sähkötekniikassa, teollisuudessa, kunnossapidossa, huoltotehtävissä (vian etsintä), aurinko- / tuulivoimalaitoksissa ja hybridiajoneuvotekniikassa. Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, **kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla)**. Hyväksytty jännitteen mittaukseen **laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V**. Sopii aurinkosähkö- ja tuulivoimaloihin ja hybridiajoneuvotekniikkaan.

**Standardi:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Tekninen kuvaus**

Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Mittauskohdan valaistus	kyllä
Valmistajamerkintä	EXPERT
kosketukseton tunnistin kaapelin läpi	kyllä
Vaiheentarkistus	LED
Näyttöalue DC	12 - 1000 V
Näyttöalue AC	12 - 1000 V
Johtavuuden testaus	akustinen /LED
Näyttö	LED
Pyörimissuunnan tarkistus	5
Napaisuudentarkistus	LED
Värinähälytys	kyllä
IP-suojausluokka	IP 65
Kalibrointi	I1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
sähköeristys	VDE 1000 V
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

## Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------