

Mitutoyo**Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434460 25
GTIN	4946368586700
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusmittausjärjestelmä lasisella mitta-asteikolla: Liikenopeus ei vaikuta mittaustulokseen ja mittaesarvo säilyy muistissa myös laitteen sulkemisen jälkeen. Pieni virrankulutus. Toleranssivertailun graafinen näyttö. **Kertoimen syöttö mittaesarvoille mahdollista.**

Kuvateksti:**Näyttö kääntyy 330°****Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080. Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Mittaesarvon varmistus: yksi nollausasetus

Kalibrointi: C1

Valinnainen lukema: 0,01 / 0,001 mm

virheraja: 0,003 mm

Mittausvoima: 1,8 N

Kiinnitysvarren Ø h6: 8 mm

Kotelon Ø: 61 mm

Rungon paksuus: 39 mm

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	61 mm
Mittausalue	25 mm
Rungon paksuus	39 mm
Mittausvoima	1,8 N
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
virheraja	0,003 mm
Valinnainen lukema	0,01 / 0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mitaussyvyys 30 mm	013210 30
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mitaussyvyys 100 mm	013250 100
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mitaussyvyys 100 mm	023010 100
Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mitaussyvyys 30 mm	023000 30

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Kääntyvä mittauskärki	434912
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Liitäntäkaapeli Datapainike Tyyppi D1	497100 D1
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2

Liitántäkaapeli Datapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Liitántäkaapeli Datapainike Tyyppi D2	497100 D2
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Liitántäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17