

BENNING**Johtavuustesteri DUTEST pro, Laitetyyppi: DUTESTPRO****Tilastiedot**

Tilausnumero	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Suuri- ja pieniohminen johtavuuden tarkistus 3-portaisella LED-näytöllä ja kuuluvalla merkkisummerilla. Vieräsännitteen ja polariteetin näyttö, yksinapainen ja kosketukseton vaiheentarkistus. Summerin voimakkuus (3-portainen/POIS) ja valon voimakkuus (4-portainen) säädettävät. Tehokas LED-taskulamppu.

Käyttö:

Sähköjohtimien, laitteistojen, laitteiden ja komponenttien tarkistukseen.

Standardi:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Mukana 4 mm:n mittausjohtimet, magneettipitimet ja vyökiinnike.

Erikoistarvike:

Paristot 081561, koko LR6.

Tekninen kuvaus

Johtavuuden testaus	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (summeri) kΩ
Näyttö napaisuus	LED +/-

Näyttö johtavuus	LED, 3-tasoinen
Vierasjännitteen näyttö AC/DC	6 – 400; sykkivä varoitusääni V
Valmistajamerkintä	DUTESTPRO
yksinapainen vaiheenkoestus	4 mm:n mittausjohtimella / kosketuksetta anturilla
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Johtavuuden- ja johdintentarkistuslaite

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------