



Pienoismittakello lukematarckkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5IP mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Tuoteluokka	46A

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni digitaalinen mittakello (rungon Ø 44 mm), patentoitu, induktiivinen mittaussjärjestelmä. Pariston kesto >3500 h. Monipuoliset toiminnot: ABS ja suhteellinen mittaustapa, PRESET. Varustettu lisäksi takaosassa olevalla lohenpyrstöuralla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko 2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Opto RS232, 9-napainen sarjaliitäntä sekä yhdistetty ulkoinen virransyöttö nro 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

IP-suojausluokka: IP 65

Kalibrointi: C1

virheraja: 0,005 mm

Mittausvoima: 0,5 – 0,9 N

Kiinnitysvarren Ø h6: 8 mm

Kotelon Ø: 44 mm
Rungon paksuus: 19 mm

Tekninen kuvaus

Rungon paksuus	19 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	0,5 – 0,9 N
Kotelon Ø	44 mm
Mittausalue	12,5 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
virheraja	0,005 mm
IP-suojaluokka	IP 65
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	013210 12,5
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	013250 12,5

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto Kansainvälinen rakennekoko CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Liitäntäkaapeli, dupleksi tyyppi R2	498951 R2
Liitäntäkaapeli, dupleksi tyyppi USB2	498951 USB2
Teräsanturi tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi tyyppi 29/10	434900 29/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Kovametallianturi tyyppi 17	434910 17
Kovametallianturi tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi tyyppi 29/20	434900 29/20
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi tyyppi 18/4	434900 18/4
Kovametallianturi tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi tyyppi 17	434900 17
Kääntyvä mittauskärki	434912
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Rubiinianturi tyyppi 2	434915 2
Kovametallianturi tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi tyyppi 28	434900 28
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Kovametallianturi tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi tyyppi 15	434900 15
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi tyyppi 14/40	434900 14/40

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi tyyppi 11/25	434900 11/25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi tyyppi 14	434900 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Kovametallianturi tyyppi 18/3	434910 18/3
Kovametallianturi tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi tyyppi 18/3	434900 18/3
Kovametallianturi tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi tyyppi 18/5	434900 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi tyyppi 39	434900 39
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi tyyppi 14/20	434900 14/20
Kovametallianturi tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi tyyppi 30/10	434900 30/10

Kovametallianturi tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi tyyppi 18/2	434900 18/2
Kovametallianturi tyyppi 2	434910 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90