



Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434320 12,5
GTIN	4059192014629
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen ilmapuntarin näyttö, jossa toleranssirajat. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen.

Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Absoluuttinen toiminto: Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Dynaamiset mittaustoiminnot (MAX/MIN): Pyörinnän ja tasaisuuden tarkistamiseen tai kääntöpisteen hakuun.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojuattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	58 mm
Mittausvoima	0,65–0,90 N
Mittausalue	12,5 mm
Rungon paksuus	35 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojaluokka	IP 42
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15

Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25

Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15