



Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Tuoteluokka	42C

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen pienikokoinen mittakello, selkeä digitaalinäyttö.

- **Mittaussuunnan vaihto.**
- **Erittäin kapea runko.**

Kuvaus mainosteksti:

Digitaalinen pienikokoinen mittakello, selkeä digitaalinäyttö.

Toimituksen sisältö:

Mukana silmukan kansi ja 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,8 – 1,4 N
Kalibrointi	C1
Mittausalue	12,5 mm
Rungon paksuus	26 mm

Kotelon Ø	58 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
Kiinnitysvarren Ø h7	8 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,025 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24

Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Kääntyvä mittauskärki	434912
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10