



## Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434271 12,5
GTIN	7630041111200
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen mittakello, jossa yhdistetty asteikko- ja merkinäyttö (merkkien korkeus 10 mm) sekä mekaaniset toleranssimerkit. Näyttö- / painikepaneeli kiertyy 270°.

#### Toiminto:

Mittaustila **ABS/REL**. Syötettyjen raja-arvojen graafinen näyttö. Automaattinen sulkeminen, PRESET-toiminto, tietojen siirto, mittaussuunnan vaihto. Näppäimistölukitus. IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950, vara- ja erikoiskärjet nro 434900; 434910.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	< 2 N

Mittausalue	12,5 mm
Kotelon Ø	57 mm
Rungon paksuus	27 mm
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Lukema valittavissa	0,001 mm
virheraja	0,004 mm
IP-suojaluokka	IP 54
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434271-12,5>