



## Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 12,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434314 12,5
GTIN	4059192014490
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

#### Absoluuttinen toiminto:

Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

#### Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

#### Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

## Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	58 mm
Kalibrointi	C1
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausvoima	0,65–0,90 N
Mittausalue	12,5 mm
Rungon paksuus	35 mm
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965