



Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434320 25
GTIN	4059192014636
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen ilmapuntarin näyttö, jossa toleranssirajat. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen.

Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Absoluuttinen toiminto: Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Dynaamiset mittaustoiminnot (MAX/MIN): Pyörinnän ja tasaisuuden tarkistamiseen tai kääntöpisteen hakuun.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojuattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Rungon paksuus	35 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Kotelon Ø	58 mm
Kalibrointi	C1
Mittausalue	25 mm
Mittausvoima	0,65–1,15 N
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojaluokka	IP 42
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2

Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2