

Mitutoyo

Absoluuttinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434062 12,5
GTIN	4946368863467
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Nollapistenäyttö kaikissa pisteissä, esim. toleranssimittauksissa. Mittaussuunnan vaihto. 20000h yhtäjaksoinen käynti yhdellä paristolla.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojuattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080, vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Mittausvoima	$\leq 1,5$ N
Mittausalue	12,5 mm

Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Rungon paksuus	27,5 mm
Kotelon Ø	59 mm
IP-suojaluokka	IP 42
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,02 mm
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11

Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20

Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Kääntyvä mittauskärki	434912
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2

Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25