

Garant**Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434010 12,5
GTIN	4045197503251
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen mittakello ja erittäin suuri (12 mm), kontrastivahva LCD-näyttö. Referenssijärjestelmän ansiosta päällekytkennän jälkeen heti mittausvalmis. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Toiminto:

Näytön nollaus missä tahansa asennossa, mittaussuunnan vaihto, näppäinlukko tahattoman käytön estämiseksi, automaattisammutus (valinnainen). Uudelleenaktivointi liikkeen tai näppäinpainalluksen avulla; vertailureferenssi säilyy aina.

Preset (mittausasetus). IP52: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mittakello ja ruuvattu alumiinisuoja mittauspultin päässä ja vaihtoehtoisesti asennettava nostokansi. 1 paristo nro 081560, koko CR2032.

Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915, lankanostin nro 434930, tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,5 – 1 N
Kotelon Ø	60 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausalue	12,5 mm
Kalibrointi	C1
Rungon paksuus	28 mm
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Lukema valittavissa	0,001 mm
IP-suojaluokka	IP 52
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965

Lankanostin Pituus 500 mm	434930 500
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1

Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Lankanostin Pituus 140 mm	434930 140