



Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434314 25
GTIN	4059192014506
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Absoluuttinen toiminto:

Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojaattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 mm
Kotelon Ø	58 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Rungon paksuus	35 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	0,65–1,15 N
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965