



## Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 12,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434322 12,5
GTIN	4059192014643
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen ilmapuntarin näyttö, jossa toleranssirajat. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen.

Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

**Absoluuttinen toiminto:** Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

**Kerroin asetettavissa**, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

**Soveltuu erittäin hyvin 2-piste-sisämittaustilanteisiin.** Kääntöpiste (MIN-arvo) tallennetaan automaattisesti skannauksen aikana, ja se tulee näkyviin näyttöön.

#### Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojuattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

## Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Mittausvoima	0,65–0,90 N
Rungon paksuus	35 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausalue	12,5 mm
Kotelon Ø	58 mm
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojaluokka	IP 42
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2

Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2

Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30