

Mitutoyo**Absoluuttinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434064 25
GTIN	4946368586731
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Nollapistenäyttö kaikissa pisteissä, esim. toleranssimittauksissa. Mittaus suunnan vaihto. 20000h yhtäjaksoinen käynti yhdellä paristolla.

Esiasetus- ja toleranssinäppäin säätöarvojen tai toleranssialueiden esivalintaan. Näyttöesitystä voidaan vaihtaa numeroiden ja suurikokoisten, hyvin näkyvien symbolien esityksen (menohylkynäyttö) välillä.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojustu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080, vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	$\leq 1,8$ N
--------------	--------------

Mittausalue	25 mm
Kalibrointi	C1
Rungon paksuus	42,5 mm
Kotelon Ø	59 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
virheraja	0,02 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Silmukka mittakellon takakannessa	ei
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434064-25>