



Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434210 25
GTIN	7640125716344
Tuoteluokka	46A

Kuvaus

Malli:

Kestävä alumiinirunko, suuri näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Säästötila ja automaattinen uudelleenkäynnistys, **absoluuttinen järjestelmä. Nollaus kaikissa pisteissä** helpottaa mittausarvojen vertailua. Min/Max/Delta, toleranssi, muuntokerroin, AutoOff. Minkä tahansa arvon **esiasetus (Preset)**. Kahden vertailuarvon tallennusmahdollisuus. Ohjelmoitava toimintonäppäin. Mittaussuunnan vaihto

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, nostovipu nro 434212, vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	59,5 mm
Rungon paksuus	32,9 mm
Mittausvoima	0,65 – 1,15 N
Kalibrointi	C1

Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Mittausalue	25 mm
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Lukema valittavissa	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25

Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Nostovipu mittakelloon S_Dial WORK Mittausalue 25 mm	434212 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30

Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50