



## Suuntaisalustasarja (10 paria), kiinnityssanka Kiinnityssangalla, Tyyppi: 125



### Tilaustiedot

Tilausnumero	366730 125
GTIN	2050001742476
Tuoteluokka	38F

### Kuvaus

**Malli:**

**Tarkkuus:** Yhdensuuntaisuus:  $\pm 0,01$  mm; **kovuus:** 57 HRC. Kiinnityssanka asennetaan alustaan ja napsautetaan kiinni puristimeen.

**Etu:**

Alustat pysyvät työstämisen ja koneen ruuvipuristimen avaamisen aikana säädetyssä asennossa.

**Sopii:**

Kaikki GARANT-, Allmatic NC -ruuvipuristimet, joiden porrasleveys (A-mitta) on 39 mm  $\pm 0,1$  mm.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana muovilinet, 10 paria listoja, 4 kiinnityssankaa

**Erikoistarvike:**

Vaihtokiristysanka nro 366731 varaosaluettelossa.

**Huomautus:**

Tarkistakaa A-mitta ruuvipuristimesta!

### Tekninen kuvaus

Leveys	3 mm
Pituus	125 mm
Korkeus	25 mm

Korkeus	28 mm
Korkeus	33 mm
Korkeus	35 mm
Korkeus	10 mm
Korkeus	15 mm
Korkeus	36 mm
Korkeus	37 mm
Korkeus	30 mm
Korkeus	20 mm
Sopii värikoodiin	Duo Plus
Sopii värikoodiin	Duo
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	Titan 2
Sopii värikoodiin	LCV125G
Listojen määrä	10 paar
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

## Tarvikkeet

Kiristyssankasarja(4 kpl)	366731
---------------------------	--------