



Tarkkuus-sisämittaustilaite KM ilman mittakelloa SU, Mittausalue: 280-510mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435050 280-510
GTIN	2050001046628
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskitysliippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaustilaite, kiinteät mittauskärjet **kovametallia**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaustilaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus ilman mittakelloa	1,5 µm
Mittaussyvyys	400 mm

Mittauspäiden lkm	7
Mittausalue	280 - 510 mm
Mittauskiekkojen lkm	4
Keskiöintilautasen leveys	156 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 800 mm	023210 800
---	------------

Tarvikkeet

Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 50/1 μm	434674 50/1
Syvyyssmittaus-jatkokappale Pituus 750 mm	435142 750
Syvyyssmittaus-jatkokappale Pituus 500 mm	435142 500
Syvyyssmittaus-jatkokappale Pituus 1500 mm	435142 1500
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extrames Tyyppi 2001	434670 2001
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 10 mm	484030 10
Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 130/5 μm	434674 130/5
Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Syvyyssmittaus-jatkokappale Pituus 250 mm	435142 250
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 290 mm	484030 290
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Syvyyssmittaus-jatkokappale Pituus 2000 mm	435142 2000
Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 250/10 μm	434674 250/10

Digitaalinen mittakello
Mitta-asteikko 0,0005 mm.
Mittausalue 12,5 mm

434322 12,5

Syvyysmittaus-jatkokappale
Pituus 1000 mm

435142 1000