

Garant**Suuntaisalusasarja (5 paria) Magneettinen, Pituus: 90mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	366740 90
GTIN	4045197693815
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:****Tarkkuus:** Korkeustoleranssi $\pm 0,01$ mm; leveystoleranssi $\pm 0,02$ mm.**Kovuus:** 60 HRC.**Pareittain tarkkuushiottu.****Kiinnitysaika nopeutuu jopa 10 %.****Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Huomautus:

Saatavilla myös pituudet 50, 70, 100 ja 150 mm.

Yksittäiset suuntaispalat – pareja on saatavissa valmistajalta.**Tekninen kuvaus**

Korkeus	15 mm
Korkeus	22 mm
Korkeus	25 mm

Korkeus	30 mm
Korkeus	32 mm
Leveys	2,5 mm
Pituus	90 mm
Listojen määrä	5 paar
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 90x2,5 Korkeus 15 mm	366741 15
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 90x2,5 Korkeus 22 mm	366741 22
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 90x2,5 Korkeus 25 mm	366741 25
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 90x2,5 Korkeus 32 mm	366741 32
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 90x2,5 Korkeus 30 mm	366741 30