

Garant**Suuntaisalustasarja (5 paria) Magneettinen, Pituus: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	366740 125
GTIN	4045197329233
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:****Tarkkuus:** Korkeustoleranssi $\pm 0,01$ mm; leveystoleranssi $\pm 0,02$ mm.**Kovuus:** 60 HRC.**Pareittain tarkkuushiottu.****Kiinnitysaika nopeutuu jopa 10 %.****Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Huomautus:

Saatavilla myös pituudet 50, 70, 100 ja 150 mm.

Yksittäiset suuntaispalat – pareja on saatavissa valmistajalta.**Tekninen kuvaus**

Korkeus	15 mm
Korkeus	30 mm
Korkeus	35 mm

Korkeus	37 mm
Korkeus	39 mm
Pituus	125 mm
Leveys	2,5 mm
Listojen määrä	5 paar
Tuotetyyppi	Suuntaispatat

Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 125×2,5 Korkeus 30 mm	366742 30
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 125×2,5 Korkeus 39 mm	366742 39
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 125×2,5 Korkeus 35 mm	366742 35
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 125×2,5 Korkeus 15 mm	366742 15
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 125×2,5 Korkeus 37 mm	366742 37