

Garant**Suuntaisalustasarja (5 paria) Magneettinen, Pituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	366740 160
GTIN	4045197329240
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:****Tarkkuus:** Korkeustoleranssi $\pm 0,01$ mm; leveystoleranssi $\pm 0,02$ mm.**Kovuus:** 60 HRC.**Pareittain tarkkuushiottu.****Kiinnitysaika nopeutuu jopa 10 %.****Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Huomautus:

Saatavilla myös pituudet 50, 70, 100 ja 150 mm.

Yksittäiset suuntaispalat – pareja on saatavissa valmistajalta.**Tekninen kuvaus**

Korkeus	22 mm
Korkeus	42 mm
Korkeus	37 mm

Korkeus	47 mm
Korkeus	30 mm
Leveys	2,5 mm
Pituus	160 mm
Listojen määrä	5 paar
Tuotetyyppi	Suuntaispatat

Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 160×2,5 Korkeus 22 mm	366744 22
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 160×2,5 Korkeus 37 mm	366744 37
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 160×2,5 Korkeus 30 mm	366744 30
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 160×2,5 Korkeus 42 mm	366744 42
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 160×2,5 Korkeus 47 mm	366744 47