



Mittauslaite sisäkartioille IFM, Mittausalue: 20-40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435172 20-40
GTIN	2050001055750
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

Mittauslaite IFM, mittauskartio 90° **suurimman sisäkartio-Ø:n määrittämiseen**. Karkaistu mittauskartion ristikko ohjataan sisäkartiioon. Suurin Ø määritetään painamalla vasteseen saakka.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon.

Huomautus:

Erikoismalleja muilla kartiokulmilla saatavilla tilauksesta. Viistepituuden mittauslaitteita saatavilla tilauksesta. Mittakello ja runko voidaan toimittaa erikseen.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	20 - 40 mm
asteikon jakoarvo	0,01 mm
Standardi	DIN 878
kaikki osat	Karkaistu

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Viisteenmittauslaite

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------