



Sidekangasliinat, 0,4×0,5 m 10 kpl, Käyttöalue: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	084373 UNI
GTIN	2050001742704
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalipyöhyke, **poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä.** Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne **soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen.** Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. **Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.**

OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). **UNI**-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).

Liinat, keskirei'itys.

Lujat, vahvistetut ja kaksikerroksiset liinat ja rullat kovaan käyttöön. Voidaan käyttää myös lattialla. Nukkaamaton.

Tekninen kuvaus

Väri	harmaa
Käyttöalue	UNI
suurin talteenottotilavuus	10,1 l
Toimituksen koko kpl/kartonki	10
Tuotetyyppi	Sidekangas

