

Garant**Suuntaisalustasarja (5 paria) Magneettinen, Pituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	366740 200
GTIN	4045197559418
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:****Tarkkuus:** Korkeustoleranssi $\pm 0,01$ mm; leveystoleranssi $\pm 0,02$ mm.**Kovuus:** 60 HRC.**Pareittain tarkkuushiottu.****Kiinnitysaika nopeutuu jopa 10 %.****Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Huomautus:

Saatavilla myös pituudet 50, 70, 100 ja 150 mm.

Yksittäiset suuntaispalat – pareja on saatavissa valmistajalta.**Tekninen kuvaus**

Leveys	2,5 mm
Pituus	200 mm
Korkeus	52 mm

Korkeus	47 mm
Korkeus	25 mm
Korkeus	40 mm
Korkeus	57 mm
Listojen määrä	5 paar
Tuotetyyppi	Suuntaispatat

Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 200×2,5 Korkeus 47 mm	366746 47
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 200×2,5 Korkeus 25 mm	366746 25
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 200×2,5 Korkeus 40 mm	366746 40
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 200×2,5 Korkeus 57 mm	366746 57
Suuntaisalustan yksittäispari magneettinen366740 koko 200×2,5 Korkeus 52 mm	366746 52