



## Tarkkuus-sisämittaustelaitesarja terästä, ilman mittakelloa SU SU, Mittausalue: 50-230mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	435060 50-230
GTIN	2050001046659
Tuoteluokka	46F

### Kuvaus

#### Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskityslaippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

**SU** tarkkuussisämittaustelaitte, kiinteät mittauskärjet **terästä**.

#### Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaustelaitte täydellisenä (ilman mittakelloa).

#### Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

#### Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Mittauspäiden lkm	18
-------------------	----

Mittaussyvyys	180 - 230 mm
Tarkkuusmittauslaitteiden lukumäärä	2
Mittausalue	50 - 230 mm
Mittauskiekkojen lkm	7
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S9
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

## Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaitesarja Mittausalue 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

## Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 275 mm	484030 275
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
Teräsanturi Tyypäi 16	434900 16
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 225 mm	484030 225
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100