



Tarkkuus-sisämittaussarja KM, ilman mittakelloa SU SU, Mittausalue: 18-150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435070 18-150
GTIN	2050001046666
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskitysliippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaussarja, kiinteät mittauskärjet **kovametallia**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaussarja täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittauskiekkojen lkm	7
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Tarkkuusmittauslaitteiden lukumäärä	3
Mittausalue	18 - 150 mm
Mittausvyvyys	110 - 180 mm
Mittauspäiden lkm	27
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S9
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaitesarja Mittausalue 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 36 mm	484030 36
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
Tarkkuus-sisämittauslaite KM ilman mittakelloaSU Mittausalue 50-100 mm	435050 50-100
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26
Tarkkuus-sisämittauslaite KM ilman mittakelloaSU Mittausalue 35-60 mm	435050 35-60
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60

Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Tarkkuus-sisämittauslaite KM ilman mittakelloaSU Mittausalue 18-35 mm	435050 18-35
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm	484030 38
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16