



Kosteus- ja lämpömittari, Tyyppi: 608H1



Tilaustiedot

Tilausnumero	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kosteuden, lämpötilan ja kastepisteen tarkkaan määrittämiseen. Kosteutta sietävä. Huoltovapaa. **Min. -/ max.-näyttö**, nollaustoiminto. Voidaan sij. tasolle tai ripustaa.

Käyttö:

Soveltuu hyvin huoneilman valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sis. pariston nro 081561 koko 6LR61 ja kalibrointiraportin.

Tekninen kuvaus

Mittausalue, suhteellinen kosteus	10 - 95 %
Mittausalue - lämpötila	0 - 50 °C
Virheraja, suhteellinen kosteus	3 %
Mittausalue – kastepiste td	-20 - 50 °C
Liukenemislämpötila (0 – 50°C)	0,1 °C
Korkeus	90 mm
Syvyys	40 mm

Leveys	111 mm
Virheraja kastepiste td	$\pm 0,5$ (lämpötilassa 25 °C) °C
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	I6
Tuotetyyppi	Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

Palvelut

KalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027660 A
DAkS-kalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027670 A