



Tiedonkeruulaite, Tyyppi: 175H1



Tilaustiedot

Tilausnumero	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen ja pieni 2-kanavainen dataloggeri, jossa on suuri, taustavalaistu näyttö. Sisäinen muisti miljoonalle mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä. Mittausväli voidaan asettaa 10 sekunnin ja 24 tunnin välille. Akun kestoikä ≥ 3 vuotta (mittausväli 15 min., 25 °C). Kaksi standardiliitintä (mini-USB ja SD-kortti) lokitietojen yksinkertaiseen ohjelmointiin ja lukuun suoran tietokoneyhteyden avulla. Myös suhteellisen kosteuden mittaus ja tallennus.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää seinäkiinnittimen, lukon, 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja kalibrointitodistuksen, ComSoft Basic V5 -ohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi.

Erikoistarvike:

USB-kaapeli 474183 koko USB.

Tekninen kuvaus

Pituus	149 mm
--------	--------

IP-suojaluokka	IP 54
Tarkkuus – lämpötila (sisäinen anturi)	± 0,4 °C
Tarkkuus – lämpötila (ulkoinen anturi)	± 0,5 °C
Korkeus	30 mm
Mittausala – lämpötila (sisäinen anturi)	-20 - 55 °C
Virheraja, suhteellinen kosteus	± 2 %
Valmistajamerkintä	175 H1
Leveys	55 mm
Kalibrointi	I6
Mittausalue, suhteellinen kosteus	0 - 100 %
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotetyyppi	Tiedonkeruulaite

Palvelut

KalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027660 A
DAkS-kalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027670 A

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
USB-kaapeli Tyyppi USB	474183 USB