



Infrapunalämpömittari, Tyyppi: T4



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 474012 T4 |
| GTIN | 4029547011702 |
| Tuoteluokka | 47B |

Kuvaus

Malli:

Nopea, kosketukseton mittaus myös välimatkan päästä.

- **Näyttö: Minimi-/maksimiarvot**
- **Raja-arvojen valvontaan optinen ja akustinen hälytys.**
- **Pieni ja kätevä, valaistu näyttö.**
- **Nopea mittaus: 2 mittausta/s.**

Todellisen mittaustäplän merkintä **2-pistelaserilla.**

Tarkka kontaktimittaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana tarkastusprotokolla ja 1× paristo nro 081561 koko 6LR61.

Erikoistarvike:

Suojatasku nro 474029. Mittausanturi nro 474120.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Virheraja (-30...0 °C) | ±2 tai ±2 % mittausravosta °C |
| Optiikka | 30 : 1 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Virheraja (0,1 - 400 °C) | ±1 tai ±1 % mittausarvosta °C |
| Mittausalue | -30 - 400 °C |
| Emissiokyky asetettavissa | 0,1 - 1 |
| Leveys | 38 mm |
| Pituus | 75 mm |
| Paino | 200 g |
| Korkeus | 190 mm |
| Näyttötarkkuus - infrapuna | 0,1 °C |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081561 6LR61 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Kalibrointi | I5 |
| Tuotetyyppi | Lämpömittari |

Palvelut

| | |
|---|----------|
| KalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A | 027600 A |
|---|----------|

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Lämpötila-anturi, tyyppi K Tyyppi OF | 474120 OF |
| Nahkasuojus | 474029 |
| Lämpötila-anturi, tyyppi K Tyyppi EF | 474120 EF |