



Tarkkuus-sisämittaustilaite KM ilman mittakelloa SU, Mittausalue: 100-160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435050 100-160
GTIN	2050001046604
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskitysliippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaustilaite, kiinteät mittauskärjet **kovametallia**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaustilaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittausvyvyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittauspäiden lkm	7
Mittauskiekkojen lkm	4

Mittaussyvyys	230 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Mittausalue	100 - 160 mm
Keskiöintilautasen leveys	75 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 160 mm	023210 160
---	------------

Tarvikkeet

Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 2000 mm	435142 2000
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extrames Tyypin 2001	434670 2001
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1000 mm	435142 1000
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
Teräsanturi Tyypin 16	434900 16
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 750 mm	435142 750
Mittausalue-jatkokappale Pituus 70 mm	435143 70
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm	434322 12,5
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 500 mm	435142 500
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5

Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet 1 kpl Tyyppi 90-300	439914 90-300
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1500 mm	435142 1500
Asetusrenas DIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 140 mm	484030 140
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 250 mm	435142 250