



Kosteus- ja lämpömittari, Tyyppi: 608H2



Tilaustiedot

Tilausnumero	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kosteuden, lämpötilan ja kastepisteen tarkkaan määrittämiseen. Kosteutta sietävä. Huoltovapaa. **Min. -/ max.-näyttö**, nollaustoiminto. Voidaan sij. tasolle tai ripustaa. Lisäksi hälytystoiminto (vilkkuva näyttö) raja-arvon ylittyessä.

Käyttö:

Soveltuu hyvin huoneilman valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sis. pariston nro 081561 koko 6LR61 ja kalibroitiraportin.

Tekninen kuvaus

Mittausalue – kastepiste td	-40 - 70 °C
Virheraja, suhteellinen kosteus	2 %
Mittausalue - lämpötila	-10 - 70 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus	2 - 98 %
Leveys	111 mm
Korkeus	90 mm

Virheraja kastepiste td	±0,5 (lämpötilassa 25 °C) °C
Syvyys	40 mm
Liukenemislämpötila (0 – 50°C)	0,1 °C
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	I6
Tuotetyyppi	Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

Palvelut

KalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027660 A
DAkKS-kalibrointiLämpöhygrometri Tyyppi A	027670 A