



Infrapunalämpö- ja kosteusmittalaitteet, Tyyppi: 835T1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 474022 835T1 |
| GTIN | 4029547011924 |
| Tuoteluokka | 47B |

Kuvaus

Malli:

Nopea ja tarkka infrapunalämpömittari, jossa on intuitiivinen ja kätevä valikko-ohjaus kuvakkeiden ja ohjainsauvan avulla.

50:1-optiikka mahdollistaa turvalliset mittaukset myös matkan päästä. 4-pistelaser näyttää tarkan mitta-alueen ja ehkäisee virhemittaukset.

- **Automaattisesti mukautettava emissiokyky ja pinta-anturi nro 474120, koko OF.**
- **Mittaus verkon kautta maksuttoman ohjelmiston avulla.**
- **Tila 200 mittauservon ja 20 emissiokykyarvon tallentamiseksi.**
- **Kytkimellä varustettu näytön valaisin.**
- **Optinen ja akustinen hälytys raja-arvojen ylittyessä.**

Käyttö:

Paras mahdollinen varmuus ja tarkkuus mitattaessa lämpötilaa keskipitkältä etäisyydeltä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561, koko LR6, sekä kalibrointitodistuksen.

Erikoistarvike:

Mittausanturi nro 474120, koko OF, ohjelmisto EasyClimate ladattavissa maksutta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Virheraja (-20,0...-0,1 °C) | ± 1,5 °C |
| Virheraja (0,0 - 99,9 °C) | ± 1,0 °C |
| Virheraja, muu mittausalue | ±1 % mitt.arvosta |
| Virheraja (-30,0...-20,1 °C) | ± 2,5 °C |
| Optiikka | 50 : 1 |
| Paino | 514 g |
| Näyttötarkkuus - infrapuna | 0,1 °C |
| Emissiokyky asetettavissa | 0,1 - 1 |
| Leveys | 166 mm |
| Mittausalue | -30 - 600 °C |
| Pituus | 193 mm |
| Korkeus | 63 mm |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Laserpisteiden lukumäärä | 4 |
| Kalibrointi | I5 |
| Tuotetyyppi | Lämmön- ja kosteusmittalaitteet |

Palvelut

| | |
|---|----------|
| DAkks-kalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A | 027610 A |
| KalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A | 027600 A |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Lämpötila-anturi, tyyppi K Tyyppi OF | 474120 OF |
|--------------------------------------|-----------|